

Liebe(r) Augenoptiker(in), liebe Kollegin, lieber Kollege,

einer Ihrer Kunden hat an der Kontaktlinse ALEXA AR® Interesse gezeigt und Tiedra Farmacéutica S.L. freut sich, Sie über die Merkmale des Produkts informieren zu dürfen.

ALEXA® AR ist eine Nachtlinse. Sie entfaltet ihre Wirkung während des Schlafs und stellt die normale, während des ganzen folgenden Tages anhaltende Sehkraft wieder her.

ALEXA® AR wird anhand der biometrischen Parameter des betreffenden Auges hergestellt.

ALEXA® AR ist eine personalisierte Kontaktlinse. Bei der Herstellung wird jede ALEXA® AR Kontaktlinse an die anatomischen Eigenschaften des betreffenden Auges angepasst. So erfüllt die Kontaktlinse die individuellen Bedürfnisse des Trägers und passt sich der Anatomie des Auges genau an.

Das gewährleistet die wirksame und sichere Kompensierung von Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit und/oder Astigmatismus.



ALEXA® AR verfügt über ein hochmodernes Vier-Kurven-Design, das Korrekturen von bis zu -5,00 D erlaubt und eine einfache, parametrisierte und optimierte Anpassung ermöglicht.

Material	Färbung	Härte	Benetzungswinkel	Brechungsindex	Dk-Wert	Durchmesser (mm)
HDS 100 (Paflucocon D)	Blau / Gelb / Rot	79	42	1,44	100	9,80 bis 12,40



ALEXA® AR Plus verfügt über ein hochmodernes Fünf-Kurven-Design, das Korrekturen von -5,00 D bis -10,00 D erlaubt und eine parametrisierte und optimierte Anpassung ermöglicht.

Material	Färbung	Härte	Benetzungswinkel	Brechungsindex	Dk-Wert	Durchmesser (mm)
HDS 100 (Paflucocon D)	Blau / Gelb / Rot	79	42	1,44	100	9,80 bis 12,40

Für weitere Informationen und zur Bestellung von Linsen kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail an pedidos@tiedra.net oder telefonisch unter +34 916434140.

Mit freundlichen Grüßen,
Tiedra Farmacéutica S.L.